



Uchwyty zaciskowe HELIGRIP HELI, prawe, Wielkość chwytu / szerokość wcinania w: 25/5mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273766 25/5
GTIN	7291075031454
Klasa artykułu	26D

Opis

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego, obcinania i wcinania.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 273403-273413.

Opis techniczny

WF	22,9 mm
Seria	HELI-GRIP
długość główki L ₁	42 mm
Szerokość skrawania W	5 mm
Wielkość chwytu	25 mm
długość całkowita L	140 mm
WB	4,2 mm
CWX	5 mm
CUTDIA	50 mm
wielk. płytki	16 mm
oznaczenie producenta	HELIR 2525-5T25

rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Oprawki