



Uchwyty zaciskowe HELIGRIP HELI, prawe, Wielkość chwytu / szerokość wcinania w: 25/6mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273766 25/6
GTIN	7291075031478
Klasa artykułu	26D

Opis

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego, obcinania i wcinania.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 273403-273413.

Opis techniczny

Wielkość chwytu	25 mm
Seria	HELI-GRIP
WF	22,4 mm
długość główki L ₁	51,4 mm
Szerokość skrawania W	6 mm
długość całkowita L	140 mm
CUTDIA	60 mm
CWX	6,35 mm
WB	5,2 mm
oznaczenie producenta	HELIR 2525-6T30
rodzaj zastosowania	prawe

chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Oprawki