



## Uchwyty zaciskowe HELIGRIP HELI, prawe, Wielkość chwytu / szerokość wcinania w: 20/4mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273766 20/4
GTIN	7291075031683
Klasa artykułu	26D

### Opis

#### Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego, obcinania i wcinania.

#### Pasuje do:

płytek skrawających nr 273403-273413.

### Opis techniczny

WF	18,4 mm
Seria	HELI-GRIP
Szerokość skrawania W	4 mm
Wielkość chwytu	20 mm
długość główki L <sub>1</sub>	42 mm
długość całkowita L	140 mm
CUTDIA	50 mm
CWX	4,76 mm
WB	3,2 mm
oznaczenie producenta	HELIR 2020-4T25
rodzaj zastosowania	prawe

chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Oprawki