



## Uchwyty zaciskowe HELIGRIP HELI, lewe, Wielkość chwytu / szerokość wcinania w: 25/4mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273767 25/4
GTIN	7291075031447
Klasa artykułu	26D

### Opis

**Wykonanie:**

Wersja z promieniem (zdjęcie 2).

**Zastosowanie:**

Do toczenia poprzecznego, obcinania i wcinania.

**Pasuje do:**

płytek skrawających nr 273403-273413.

### Opis techniczny

długość całkowita L	140 mm
długość główki L <sub>1</sub>	42 mm
WF	23,4 mm
Seria	HELI-GRIP
Wielkość chwytu	25 mm
Szerokość skrawania W	4 mm
CUTDIA	50 mm
WB	3,2 mm
CWX	4,76 mm
oznaczenie producenta	HELIL 2525-4T25

rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Oprawki