



Kompaktowe uchwyty zaciskowe HELIGRIP HFHR wzmocnione, prawe, Zakres \varnothing / wcięcie DAXN-DAXX: 130-180mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273768 130-180
GTIN	7291075033458
Klasa artykułu	26D

Opis

Zastosowanie:

Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego.

Pasuje do:

plytek skrawających nr 273403-273413.

Opis techniczny

głębokość podcięcia $t_{maks.}$	32 mm
Seria	HELI-GRIP
OAH	37 mm
długość główki L_1	51 mm
H	25 mm
Szerokość skrawania W	5 mm
WF	26 mm
długość całkowita L	150 mm
oznaczenie producenta	HFHR 25-130-5T32
B	25 mm
rodzaj zastosowania	prawe

chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Oprawki