



## Płytki skrawające MINCUT MIGR neutralne, IC908, szerokość wcinania w / wielkość płytki: 1,5/8mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	270422 1,5/8
GTIN	7291075287011
Klasa artykułu	26J

### Opis

#### Wykonanie:

Do toczenia wewnętrznego przy niewielkiej głębokości skrawania.

#### Pasuje do:

Wytaczaki nr 270420.

### Opis techniczny

Szerokość skrawania W	1,5 mm
wielkość płytki $\varnothing$ d	8 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	2,1 mm
$\varnothing$ minimalna $D_{min}$	9,2 mm
WF	4,7 mm
Posuw toczenia	0,03 - 0,1 mm/obr,
Posuw wcinania	0,01 - 0,03 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 0,5 mm
promień naroża R	0,05 mm
Seria	MINCUT

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	0,5
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,05
oznaczenie producenta	MIGR 8-1.50-0.05 IC908
Gatunek	IC908
Zastosowanie główne	UNI
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 140 mm/min
Rodzaj produktu	Minipłytką skrawająca