



Uchwyty zaciskowe THD DOVEIQGRIP, prawe, Wielkość chwytu/szerokość wcinania w: 25/12mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	274140 25/12
GTIN	7291075316674
Klasa artykułu	26D

Opis

Wykonanie:

Do wcinania zewnętrznego.

Opis techniczny

HBL	30 mm
WB	11 mm
HBH	8 mm
WF	19,5 mm
Wielkość chwytu	25 mm
CDX	20 mm
Seria	DOVEIQGRIP
OAL	170 mm
Szerokość skrawania W	12 mm
oznaczenie producenta	THDR 2525-12T20-IQ
długość wysięgu	20 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak

możliwość wcinania osiowego

nie

Rodzaj produktu

Oprawki