

HEDI

Bębny kablowe z tworzywa sztucznego, typ: 40B



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081125 40B
GTIN	4003644002320
Klasa artykułu	08B

Opis

Wykonanie:

Ze znakiem GS.

Bęben kablowy z tworzywa sztucznego, całkowicie uziemiony. Kabel opancerzony PU Plus Potrójne gniazdo wtykowe z samoczynnie zamykającymi się pokrywkami. Do **stałego** zastosowania na zewnątrz. Odpowiada wymaganiom **BGI 600** (przemysł).

Zabezpieczone przed bryzgami wody IP 44.

stopień ochrony IP: IP 44

odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody: Kategoria 2 (K2) wg BGI

moc znamionowa w stanie rozwiniętym: 3500 (16 A) W

klasa przewodu: H07BQ-F

rodzaj przewodu: 3G1,5

materiał kabla: kabel pancerny

długość przewodu: 40 m

Opis techniczny

rodzaj przewodu	3G1,5
Napięcie w sieci	250 V

moc znamionowa w stanie rozwiniętym	3500 (16 A) W
klasa przewodu	H07BQ-F
długość przewodu	40 m
materiał kabla	kabel pancerny
typ	40B
stopień ochrony IP	IP 44
odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody	Kategoria 2 (K2) wg BGI