

Yale

Siłowniki uniwersalne YS , siła nacisku/skok: 15/350 t / mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	086060 15/350
GTIN	4025092150194
Klasa artykułu	08Y

Opis

Wykonanie:

Wszystkie części odpowiadają **znormalizowanemu szeregowi metrycznemu**, co znacznie upraszcza montaż i serwis, jak również zamawianie części zamiennych. **100% kompatybilność** ze wszystkimi układami hydraulicznymi 700 bar.

Siłowniki uniwersalne szczególnie **dobrze znoszą obciążenia boczne**, są cofane
sprężyną i posiadają tylko jedno przyłącze węża.

Zastosowanie:

Do wszystkich prac, przy których wymagana jest duża siła nacisku i małe wymiary. Nadają się szczególnie do zastosowania w przyrządach i prasach warsztatowych, dzięki seryjnemu, metrycznemu gwintowi mocującym **mogą być stosowane we wszystkich położeniach.**

w dostawie::

Przyłącze ciśnieniowe 3/8-NPT. Dostawa w stanie gotowym do eksploatacji, to znaczy wraz z tuleją złączki, hartowanym elementem naciskowym (stempel) i gwintem mocującym, **bez** przewodów przyłączeniowych i adaptera.

wskazówka:

**Zamknięte układy są dostarczane w stanie wstępnie zmontowanym, napełnione
i odpowietrzone.**

Ręczne pompy hydrauliczne zob. nr 086050, wężę hydr. zob. nr 086081, manometr nr 086087.
wielkość skoku: 350 mm

ilość oleju: 744 ml

Ø zewn. siłownika: 67 mm

wysokość w stanie wsuniętym: 472 mm

siła rozciągająca / ściskająca maks.: 150 kN
masa: 10 kg

Opis techniczny

ilość oleju	744 ml
wielkość skoku	350 mm
wysokość w stanie wsuniętym	472 mm
siła rozciągająca / ściskająca maks.	150 kN
Ø zewn. siłownika	67 mm
masa	10 kg