



## Wkładki skrawające HiPer-Drill m7, HB7530, Ø D: 19,9 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	231640 19,9
GTIN	4045197659903
Klasa artykułu	21M

### Opis

#### Wykonanie:

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.

Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Do otworów o dokładności do IT9.

#### wskazówka:

Inne wymiary na zamówienie. Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich  $5 \times D$ .  
Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu.

Materiał ostrza

&nbsp;: HM

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

dla elementu podstawowego Ø D: 19 mm

posuw f w stali  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,3 mm/obr,

### Opis techniczny

posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,3 mm/obr,
dla elementu podstawowego Ø D	19 mm

Ø D	19,9 mm
Seria	HiPer-Drill
Gatunek	HB7530
Materiał ostrza &nbsp;	HM
kąt wierzchołkowy	135 stopni
Liczba ostrzy Z	2

---

## Akcesoria

Śruby Torx Plus napęd 9IP	231999 9IP
---------------------------	------------