

**Folie 150×2500 mm, mosiężne, grubość: 0,03mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	478740 0,03
GTIN	4067263105251
Klasa artykułu	42H

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjna folia sprawdzianowa w rolkach, umieszczona w praktycznych pojemnikach z twor. sztucz. (łatwa do wyjęcia). Poszczególne pojemniki chronią folię przed zanieczyszczeniem; można je ze sobą łączyć w bloki, oszczędzając miejsce.

mosiądz - nr materiałowy CuZn 37 (CW508L), walcowany na zimno, powierzchnia niepokrywana.

Zastosowanie:

Pozycjonowanie narzędzi, **regulacja** aparatów, wyrównywanie tolerancji, **podkładki** pod przyrządy, **poziomowanie** maszyn, **ustawianie** form, **regulowanie** luzów łożysk, **dopasowywanie** agregatów, **regulacja** noży, **ustawianie** detali itp.

Opis techniczny

materiał	mosiężne
grubość	0,03 mm
granica błędu	±2 µm
długość folii	2500 mm
szerokość folii	150 mm
Atrybut nazwy produktu	mosiężne
Rodzaj produktu	Taśma foliowa

