

**Folie 150×2500 mm, mosiężne, grubość: 0,09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	478740 0,09
GTIN	4067263105305
Klasa artykułu	42H

**Opis****Wykonanie:**

Precyzyjna folia sprawdzianowa w rolkach, umieszczona w praktycznych pojemnikach z twor. sztucz. (łatwa do wyjęcia). Poszczególne pojemniki chronią folię przed zanieczyszczeniem; można je ze sobą łączyć w bloki, oszczędzając miejsce.

**mosiądz** - nr materiałowy CuZn 37 (CW508L), walcowany na zimno, powierzchnia niepokrywana.

**Zastosowanie:**

**Pozycjonowanie** narzędzi, **regulacja** aparatów, wyrównywanie tolerancji, **podkładki** pod przyrządy, **poziomowanie** maszyn, **ustawianie** form, **regulowanie** luzów łożysk, **dopasowywanie** agregatów, **regulacja** noży, **ustawianie** detali itp.

**Opis techniczny**

granica błędu	±4 μm
grubość	0,09 mm
materiał	mosiężne
długość folii	2500 mm
szerokość folii	150 mm
Atrybut nazwy produktu	mosiężne
Rodzaj produktu	Taśma foliowa

