

**Folie 150×2500 mm, ze stali nierdzewnej, grubość: 0,12mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 478720 0,12   |
| GTIN             | 4067263105404 |
| Klasa artykułu   | 42H           |

**Opis****Wykonanie:**

Precyzyjna folia sprawdzianowa w rolkach, umieszczona w praktycznych pojemnikach z tworz. sztucz. (łatwa do wyjęcia). Poszczególne pojemniki chronią folię przed zanieczyszczeniem; można je ze sobą łączyć w bloki, oszczędzając miejsce.

**stal nierdzewna** i kwasoodporna stal stopowa, nr materiałowy 1.4301, sprężynowo walcowana na zimno, powierzchnia niepokrywana.

**Zastosowanie:**

**Pozycjonowanie** narzędzi, **regulacja** aparatów, wyrównywanie tolerancji, **podkładki** pod przyrządy, **poziomowanie** maszyn, **ustawianie** form, **regulowanie** luzów łożysk, **dopasowywanie** agregatów, **regulacja** noży, **ustawianie** detali itp.

**Opis techniczny**

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| granica błędu          | ±4 µm                           |
| grubość                | 0,12 mm                         |
| materiał               | stale nierdzewne i kwasoodporne |
| długość folii          | 2500 mm                         |
| szerokość folii        | 150 mm                          |
| Atrybut nazwy produktu | ze stali nierdzewnej            |

Rodzaj produktu

Taśma foliowa