

**Wkładki skrawające HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 13,7 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	231650 13,7
GTIN	4045197606358
Klasa artykułu	21M

Opis**Wykonanie:**

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.

Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym $\leq 20 \mu\text{m}$. Do otworów o dokładności do IT9.

wskazówka:

Inne wymiary na zamówienie. Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich $5 \times D$.
Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu.

Materiał ostrza

 : HM

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

dla elementu podstawowego Ø D: 13,5 mm

posuw f w stali INOX > 900 N/mm²: 0,15 mm/obr,

Opis techniczny

posuw f w stali INOX > 900 N/mm ²	0,15 mm/obr,
Ø D	13,7 mm

dla elementu podstawowego Ø D	13,5 mm
Seria	HiPer-Drill
Gatunek	HB7630
Materiał ostrza 	HM
kąt wierzchołkowy	135 stopni
Liczba ostrzy Z	2

Akcesoria

Śruby Torx Plus napęd 7IP	231999 7IP
---------------------------	------------