

# Yale

Hydrauliczne pompy ręczne HPS, ilość stopni / pojemność zbiornika: 1/0,7 l



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	086050 1/0,7
GTIN	4025092159081
Klasa artykułu	08Y

## Opis

### Wykonanie:

Wszystkie części odpowiadają **znormalizowanemu szeregowi metrycznemu**, co znacznie upraszcza montaż i serwis, jak również zamawianie części zamiennych. **100% kompatybilność** ze wszystkimi układami hydraulicznymi 700 bar.

Pompy ręczne 2-stopniowe, z **przesuwem szybkim** (poza wielk. 1/0,7). Przelączanie ze stopnia 1. na 2. następuje automatycznie. **Możliwość regulacji ciśnienia w zakresie 0-700 barów za pomocą zaworów redukcyjnych.** Konstrukcja całkowicie metalowa, z dokładnie regulowanym zaworem spustowym, korkiem odpowietrzającym i korkiem wlewu oleju oraz uchem do podnoszenia na dźwigni ręcznej.

### w dostawie::

Z olejem bez manometru

### wskazówka:

**Zamknięte układy są dostarczane w stanie wstępnie zmontowanym, napełnione <BR/>i odpowietrzone.**

Ręczne pompy hydrauliczne zob. nr 086050, węże hydrauliczne zob. nr 086081, manometry nr 086087.

liczba stopni ciśnienia: 1

wydajność przy podnoszeniu (2. stopień): 2 ml

użytkowa pojemność zbiornika: 700 ml

masa: 7 kg

## Opis techniczny

wydajność przy podnoszeniu (2. stopień)	2 ml
liczba stopni ciśnienia	1
użytkowa pojemność zbiornika	700 ml
masa	7 kg

---

## Akcesoria

Zestaw manometryczny GYA-63 zakres wskazań 0-1000 bar	086087 0-1000
---	---------------