


**SNHX 12045, typ: ST900**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218601 ST900
GTIN	4045197532091
Klasa artykułu	21A

**Opis**
**wskazówka:**

Zalecana wartość dla  $a_e$  maks.  
 grubość płytki S: 4,5 mm  
 dla szerokości rowka  $a_p$ : 8 mm  
 Gatunek: HB7525  
 posuw  $f_z$  na ząb: 0,08 mm  
 szerokość fazy: 0,25 mm

**Opis techniczny**

posuw $f_z$ na ząb	0,08 mm
typ	ST900
szerokość fazy	0,25 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	6 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	6 mm

Seria	Frez tarczowy / do cięcia
Gatunek	HB7525
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNHX 12045
Materiał ostrza &nbsp;	HM
grubość płytki S	4,5 mm
dla szerokości rowka a <sub>p</sub>	8 mm
liczba wymian/ostrzy	4