

**SNHX 1203, typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218591 UNI
GTIN	4045197656421
Klasa artykułu	21A

**Opis****wskazówka:**

Zalecana wartość dla  $a_e$  maks.  
grubość płytki S: 3,2 mm  
dla szerokości rowka  $a_p$ : 6 mm  
Gatunek: HB7525  
szerokość fazy: 0,25 mm

**Opis techniczny**

typ	UNI
szerokość fazy	0,25 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, maks.}$ przy obcinaniu	6 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	6 mm
Seria	Frez tarczowy / do cięcia
Gatunek	HB7525

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNHX 1203
Materiał ostrza &nbsp;	HM
grubość płytki S	3,2 mm
dla szerokości rowka $a_p$	6 mm
liczba wymian/ostrzy	4