

**SNHX 1205, typ: ST900****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218611 ST900
GTIN	4045197656490
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**Zalecana wartość dla a_e maks.

grubość płytki S: 5,4 mm

dla szerokości rowka a_p : 10 / 14 mm

Gatunek: HB7525

posuw f_z na ząb: 0,08 mm

szerokość fazy: 0,25 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,08 mm
typ	ST900
szerokość fazy	0,25 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	6 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy obcinaniu	6 mm

Seria	Frez tarczowy / do cięcia
Gatunek	HB7525
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNHX 1205
Materiał ostrza 	HM
grubość płytki S	5,4 mm
dla szerokości rowka a _p	10 / 14 mm
liczba wymian/ostrzy	4