

**SNHX 1203, typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218591 ALU
GTIN	4045197656384
Klasa artykułu	21A

**Opis****wskazówka:**

Zalecana wartość dla  $a_e$  maks.  
grubość płytki S: 3,2 mm  
dla szerokości rowka  $a_p$ : 6 mm  
Gatunek: HU 7710  
posuw  $f_z$  na ząb: 0,1 mm  
szerokość fazy: 0,25 mm

**Opis techniczny**

posuw $f_z$ na ząb	0,1 mm
typ	ALU
szerokość fazy	0,25 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	6 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	6 mm

Seria	Frez tarczowy / do cięcia
Gatunek	HU 7710
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNHX 1203
Materiał ostrza &nbsp;	HM
grubość płytki S	3,2 mm
dla szerokości rowka a <sub>p</sub>	6 mm
liczba wymian/ostrzy	4