

Yale

Wciągniki łańcuchowe, elektryczne CPV VEGO, Typ: 1-4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	086035 1-4
GTIN	2050001790590
Klasa artykułu	08Y

Opis

Wykonanie:

Wciągnik łańcuchowy z napędem elektrycznym, z **hakiem ładunkowym**, o solidnej i niezawodnej konstrukcji. **Wyłącznik krańcowy** dla najwyższego i najniższego położenia haka zwiększa trwałość sprzęgła poślizgowego, silnika i przekładni. Grupa zespołów napędowych 1 Am, czas włączenia 50% przy jednej prędkości, standardowe napięcie zasilające (400 V/50 Hz). Zwiększone bezpieczeństwo eksploatacyjne dzięki sterowaniu stycznikowemu 42 V, obudowanemu łącznikowi sterownicznemu o stopniu ochrony IP65 i silnikom o stopniu ochrony IP55.

wskazówka:

Wersje z 2 prędkościami (podnoszenie dokładne), z innymi wysokościami podnoszenia, mechanizmem jezdny, pojemnikiem na łańcuch, radiem oraz wersja 230 V na zamówienie.

Opis techniczny

Wielkość skoku normalnego	3 m
nośność	1000 kg
Zespół napędowy wg FEM/ISO	1AM

Automatyczne wyłączenie na końcu	tak
Nastawne sprzęgło poślizgowe	tak
typ	1-4
ilość cięgieł łańcuchowych	2
Nośność w t	1 t
prędkość podnoszenia	4 m/min
masa	28 kg
Rodzaj produktu	Wciągnik dźwigniowy