

Garant**APMT 060202 ER, HB7520, Typ: ST1400**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 215654 ST1400 |
| GTIN | 4045197673718 |
| Klasa artykułu | 21A |

Opis

wskazówka:Zalecana wartość dla $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 4 \text{ mm}$.

promień naroża: 0,2 mm

posuw f_z na ząb: 0,1 mm

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| typ | ST1400 |
| posuw f_z na ząb | 0,1 mm |
| promień naroża | 0,2 mm |
| Seria | Softcut® |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | APMT 060202 ER |
| Gatunek | HB7520 |
| Materiał ostrza | HM |
| Rodzaj produktu | płytko skrawająca do frezowania |

Dane użytkownika

| | przydatność | V_c | kod ISO |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Stal < 1100 N/mm ² | nadaje się | 170 m/min | P |
| Stal < 1400 N/mm ² | nadaje się | 150 m/min | P |
| maksymalnie na mokro | nadaje się warunkowo | | |
| suchy | nadaje się | | |