

**Garant****APMT 060220 ER, HB7520, Typ: ST900****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215641 ST900
GTIN	4045197673671
Klasa artykułu	21A

**Opis****wskazówka:**Zalecana wartość dla  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ maks.}} = 4 \text{ mm}$ .

promień naroża: 2 mm

posuw  $f_z$  na ząb: 0,1 mm**Opis techniczny**

typ	ST900
posuw $f_z$ na ząb	0,1 mm
promień naroża	2 mm
Seria	Softcut®
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 060220 ER
Gatunek	HB7520
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	340 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	300 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	260 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		