

Garant**APMT 060208 ER, HB7520, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215657 ST1400
GTIN	4045197673725
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**Zalecana wartość dla $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 4 \text{ mm}$.

promień naroża: 0,8 mm

posuw f_z na ząb: 0,1 mm**Opis techniczny**

posuw f_z na ząb	0,1 mm
typ	ST1400
promień naroża	0,8 mm
Seria	Softcut®
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 060208 ER
Gatunek	HB7520
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		