

Garant**APMT 060204 ER, HB7730, Typ: GG**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	215672 GG
GTIN	4045197601506
Klasa artykułu	21A

Opis

wskazówka:Zalecana wartość dla $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 4 \text{ mm}$.

promień naroża: 0,4 mm

posuw f_z na ząb: 0,08 mm

Opis techniczny

typ	GG
posuw f_z na ząb	0,08 mm
promień naroża	0,4 mm
Seria	Softcut®
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 060204 ER
Gatunek	HB7730
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	250 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		