

**Wkładki skrawające HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	231650 32
GTIN	4045197605344
Klasa artykułu	21M

**Opis****Wykonanie:**

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.

Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Do otworów o dokładności do IT9.

**wskazówka:**

Inne wymiary na zamówienie. Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich  $5 \times D$ .  
Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu.

Materiał ostrza

&nbsp;: HM

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

dla elementu podstawowego Ø D: 32 mm

posuw f w stali INOX > 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,32 mm/obr,

**Opis techniczny**

Ø D	32 mm
dla elementu podstawowego Ø D	32 mm

posuw f w stali INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,32 mm/obr,
Seria	HiPer-Drill
Gatunek	HB7630
Materiał ostrza &nbsp;	HM
kąt wierzchołkowy	135 stopni
Liczba ostrzy Z	2

---

## Akcesoria

Śruby Torx Plus napęd 20IP	231999 20IP
----------------------------	-------------