

**Wkładki skrawające HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 24,7 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 231650 24,7 |
| GTIN | 4045197606563 |
| Klasa artykułu | 21M |

Opis**Wykonanie:**

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.

Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym $\leq 20 \mu\text{m}$. Do otworów o dokładności do IT9.

wskazówka:

Inne wymiary na zamówienie. Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich $5 \times D$.
Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu.

Materiał ostrza

 : HM

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

dla elementu podstawowego Ø D: 24 mm

posuw f w stali INOX > 900 N/mm²: 0,26 mm/obr,

Opis techniczny

| | |
|--|--------------|
| posuw f w stali INOX > 900 N/mm ² | 0,26 mm/obr, |
| Ø D | 24,7 mm |

| | |
|-------------------------------|-------------|
| dla elementu podstawowego Ø D | 24 mm |
| Seria | HiPer-Drill |
| Gatunek | HB7630 |
| Materiał ostrza | HM |
| kąt wierzchołkowy | 135 stopni |
| Liczba ostrzy Z | 2 |

Akcesoria

| | |
|----------------------------|-------------|
| Śruby Torx Plus napęd 10IP | 231999 10IP |
|----------------------------|-------------|