

Garant**Głowice kątowe 90°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 50/5mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	215715 50/5
GTIN	4045197410610
Klasa artykułu	210

Opis

Wykonanie:

Frez kątowy ze zmienną podziałką zapewnia spokojną pracę.

wskazówka:

Stosować wkrętki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750**, wielk. **5,0** z grotem nr **674252**, wielk. **15IP**.

Opis techniczny

pasująca wymienna płytką skrawającą	AP.. 16..
śruby mocujące	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Ø otworu uchwytu	22 mm
długość całkowita L _{ges}	40 mm
Ø ostrzy D _c	50 mm
Liczba ostrzy Z	5
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni

Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219812
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 5,0 Nm	211750 5,0