

**APHT 160432ER-46, SP6519, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215776 UNI
GTIN	4045197503633
Klasa artykułu	28E

**Opis****wskazówka:**

Płytek tych należy używać **tylko ze śrubą nr 229908 (15 IP; 5,0 Nm)**. Przy zastosowaniu płytek skrawających o  $r \geq 3,2$  mm w korpusach nr 215705, 215710, 215715 i 215717 należy zmodyfikować gniazdo płytek.  
promień naroża: 3,2 mm

**Opis techniczny**

typ	UNI
promień naroża	3,2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APHT 160432ER-46
Gatunek	SP6519
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	250 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	130 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	110 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	180 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	155 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	45 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	200 m/min	K
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		