

Garant**CC.T 060204, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260142 HB7020
GTIN	4045197698834
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 060204 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min**Opis techniczny**

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
Zastosowanie główne	P

Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060204
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia