

Garant**Opakowanie ekonomiczne, płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VBGT, Rozmiar / liczba: 160404/50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2682 160404/50
GTIN	4067263107750
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,25 - 2,5 mm
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBGT160404
zawartość	261232 HB7310
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	250 - 600 mm/min
Gatunek	HB7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

VB.T 160404 Gatunek HB7310

261232 HB7310