

HOLEX®**Latarki prętowe akumulatorowe LED, 8 W IP65****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 081251 |
| GTIN | 2050001761835 |
| Klasa artykułu | 02A |

Opis**Wykonanie:**

Akumulatorowa lampa prętowa pyłoszczelna i zabezpieczona przed bryzgami wody (**IP65**) z **funkcją latarki** po stronie czołowej i jasnym, nieoślepiającym światłem do oświetlania powierzchniowego na powierzchni bocznej; obrotowy hak z tworzywa sztucznego. Z włącznikiem / wyłącznikiem, ładowarką, akumulatorem litowo-jonowym 3,7 V / 3,3 Ah. stopień ochrony IP: IP 65
Strumień światła: 500 lm
Klasa wydajności energetycznej : A
czas świecenia: 3 h
Liczba akumulatorów: 1

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------|------------|
| czas świecenia | 3 h |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Strumień światła | 500 lm |
| stopień ochrony IP | IP 65 |
| z bateriami / akumulatorami | Akumulator |
| Liczba akumulatorów | 1 |
| Z ochroną przeciwwybuchową | nie |