

**CC.T 09T302, Gatunek: CA6525**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260194 CA6525
GTIN	4960664491810
Klasa artykułu	25E

## Opis

CC.T 09T302 CA6525 Gatunek: CA6525

Łamacz wiórów: GK

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 3 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 140 m/min

## Opis techniczny

promień naroża	0,2 mm
Łamacz wiórów	GK
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 140 m/min
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Zastosowanie główne	M

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 3 mm
Gatunek	CA6525
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T302
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia