

HOLEX®**DNMG 150608 zestaw po 10 szt., Gatunek: HBX020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250807 HBX020
GTIN	4045197663597
Klasa artykułu	22D

Opis

DNMG 150608 zestaw po 10 szt. HBX020 Gatunek: HBX020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania a_p : 1 - 5 mmposuw f : 0,1 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 300 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	1 - 5 mm
posuw f	0,1 - 0,5 mm/obr,
Łamacz wiórów	PM
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 300 m/min
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,8 mm

Gatunek	HBX020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Seria	Wytaczaki
Seria	Oprawki eco-QT/eco
Seria	Noże
Seria	oprawki zaciskowe QuickTurn
Seria	Głowice skrawające
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
liczba wymian/ostrzy	4
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,