

Garant**Głowica wytaczarska precyzyjna Ø 9,75 – 88,1 mm, złącze: SK40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237568 SK40
GTIN	4045197816467
Klasa artykułu	29W

Opis

Głowica wytaczarska precyzyjna Ø 9,75 – 88,1 mm SK40 Ø zewn. D₁: 55 mm
Długość użyteczna L₁: 70 mm
długość wysięgu A: 90 mm

Opis techniczny

Długość użyteczna L ₁	70 mm
złącze	SK40
Ø zewn. D ₁	55 mm
długość wysięgu A	90 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

Akcesoria

System do wytaczania precyzyjnego cyfrowego z
końcówką wrzeciona Ø 9,75 – 88,1 mm złącze SK40

237567 SK40

System do wytaczania precyzyjnego Ø 9,75-164 mm złącze
SK40

237566 SK40