

**Garant****Cyfrowa głowica do wytaczania precyzyjnego HW, złącze: HW20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237602 HW20
GTIN	4045197816498
Klasa artykułu	29W

**Opis****Wykonanie:**

**dokładność dosuwu 0,001 mm** na  $\emptyset$  **za pomocą jednostki wskaźnikowej.** Nr 23 7601.

**Zastosowanie:**

Preferowane z płytką skrawającą nr 237695 – 237698.

Z uchwytem nr 237651 – 237656.

**wskazówka:**

Uchwyt płytek skrawających 237604 3 do rozszerzenia w zakresie  $\emptyset$  od 104,9 do 134,1.

chłodzenie wewnętrzne: tak

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC..0602..

zakres wrzecion: 23,9 - 31,1 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 45 mm

śruba mocująca płytki obracane: 237606 1

**Opis techniczny**

Długość użyteczna $L_1$	45 mm
złącze	HW20
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC..0602..

zakres wrzecion	23,9 - 31,1 mm
śruba mocująca płytki obracane	237606 1
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe