

**Garant**

## Głowica wytaczadła złącze HW, odczyt cyfrowy, złącze: HW25



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 237602 HW25   |
| GTIN             | 4045197816603 |
| Klasa artykułu   | 29W           |

### Opis

#### Wykonanie:

**dokładność dosuwu 0,001 mm na Ø za pomocą wyświetlacza cyfrowego.** Nr 23 7601.

#### Zastosowanie:

Preferowane z płytką skrawającą nr 237695 – 237698.

Z uchwytem nr 237651 – 237656.

#### wskazówka:

Uchwyt płytek skrawających 237604 4 do rozszerzenia w zakresie Ø od 104,9 do 134,1.

### Opis techniczny

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| pasująca wymienna płytką skrawającą | CC..0602..     |
| Długość użyteczna L <sub>1</sub>    | 56 mm          |
| złącze                              | HW25           |
| Śruby do mocowania płytek           | 237606 Rozm. 1 |
| zakres wrzecion o Ø                 | 30,9 - 40,1 mm |
| chłodzenie wewnętrzne               | tak            |

## Karta danych

Rodzaj produktu

Narzędzie wrzecionowe