

**CCMT 09T304, Gatunek: SP4019****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260184 SP4019
GTIN	
Klasa artykułu	28A

Opis

CCMT 09T304 SP4019 Gatunek: SP4019

Łamacz wiórów: 73

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 5 mm

posuw f : 0,1 - 0,45 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 30 - 440 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	30 - 440 m/min
--	----------------

głębokość skrawania a_p	0,2 - 5 mm
---------------------------	------------

posuw f	0,1 - 0,45 mm/obr,
-----------	--------------------

promień naroża	0,4 mm
----------------	--------

Warunki skrawania	ciągły
-------------------	--------

Zastosowanie główne	UNI
---------------------	-----

Łamacz wiórów	73
---------------	----

Gatunek	SP4019
---------	--------

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T304
liczba wymian/ostrzy	2
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia