

**CCMT 060202, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260190 CA510
GTIN	4960664696444
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 450 m/min
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	GK
promień naroża	0,2 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060202
liczba wymian/ostrzy	2

tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia