

HOLEX®**DNMG 110408 zestaw po 10 szt., Gatunek: HBX020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250803 HBX020
GTIN	4045197663511
Klasa artykułu	22D

Opis

DNMG 110408 zestaw po 10 szt. HBX020 Gatunek: HBX020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania a_p : 1 - 5 mmposuw f : 0,1 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 300 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	PM
głębokość skrawania a_p	1 - 5 mm
posuw f	0,1 - 0,5 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 300 m/min

Gatunek	HBX020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Seria	Wytaczaki
Seria	Oprawki eco-QT/eco
Seria	Noże
Seria	oprawki zaciskowe QuickTurn
Seria	Głowice skrawające
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110408
liczba wymian/ostrzy	4
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,