

 **KOMET****Korpus KOMET®, 8×D, Ø DC: 65mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236654 65
GTIN	4047109096004
Klasa artykułu	24K

**Opis****Wykonanie:**

- **pewność obróbki do 8 (9)×D**
- **sztywne złącze między elementem podstawowym a koronką wiertła**
- **chwyt ABS.**

**Zastosowanie:**

Do obróbki jako wiertło obrotowe i nieruchome, w pozycji poziomej, jak i pionowej, we wszystkich materiałach.

**wskazówka:**

Inne wielkości i części zamienne na zamówienie.

**Opis techniczny**

długość całkowita $L_{ges}$	640 mm
pasują do koronki wiertła	65 - 71 mm
Ø korpusu $d_1$	63,5 mm
Długość użyteczna $L_1$	560 mm
Ø $D_s$ chwytu ABS®	80 mm
Ø nomin. D	65
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	8×D
chwyt	ABS
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

