


Korpus KOMET®, 4×D, Ø D: 55 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	236653 55
GTIN	4047109095922
Klasa artykułu	24K

Opis
Wykonanie:

- **pewność obróbki do 4×D.**
- **sztywne złącze między elementem podstawowym a koronką wiertła**
- **chwyt ABS.**

Zastosowanie:

Do obróbki jako wiertło obrotowe i nieruchome, w pozycji poziomej, jak i pionowej, we wszystkich materiałach.

wskazówka:

Inne wielkości i części zamienne na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

pasują do koronki wiertła: 55 - 64 mm

Długość użyteczna L_1 : 260 mm

Ø korpusu d_1 : 53,5 mm

długość całkowita L_{ges} : 325 mm

Ø D_s chwytu ABS®: 80 mm

Opis techniczny

Ø korpusu d_1	53,5 mm
długość całkowita L_{ges}	325 mm
Długość użyteczna L_1	260 mm
pasują do koronki wiertła	55 - 64 mm
Ø D_s chwytu ABS®	80 mm
Ø nomin. D	55

Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	4×D
chwyt	ABS
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi