

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16/08 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251916 16/08
GTIN	4045197651327
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 16/08 mm kod ISO uchwytu: PWLNR/L 1616H08
pasująca wymienna płytki skrawająca: WN.. 0804..
Szerokość funkcjonalna L₄: 25 mm
długość główki L₁: 20 mm
długość całkowita L: 100 mm
płytki podporowa: 259031 40

Opis techniczny

Miejsce połączenia / podziału	16×16 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
długość główki L ₁	20 mm
wielk. płytki	8 mm
płytki podporowa	259031 40
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
kod ISO uchwytu	PWLNR/L 1616H08
śrubado dźwigni	259018 2
pasująca wymienna płytki skrawająca	WN.. 0804..
Wielkość chwytu	16 mm
Dźwigienka	259015 2
zestaw kołków sprężystych	259047 2

długość całkowita L	100 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259500
Wkręt do dźwigienki	259130
Wkręt do dźwigienki	259100
płytki podporowa	259579
zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259400
Dźwigienka	259030
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
Wkręt do dźwigienki Typ 2	259018 2
Dźwigienka Typ 9	259015 9
Wkręt do dźwigienki Typ 8	259018 8
płytki podporowa Typ 40	259031 40