

 KOMET**Korpus KOMET®, 6×D, Ø DC: 46mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236652 46
GTIN	4047109095946
Klasa artykułu	24K

Opis**Wykonanie:**

- **pewność obróbki do 6×D.**
- **szttywne złącze między elementem podstawowym a koronką wiertła**
- **chwyt ABS.**

Zastosowanie:

Do obróbki jako wiertło obrotowe i nieruchome, w pozycji poziomej, jak i pionowej, we wszystkich materiałach.

wskazówka:

Inne wielkości i części zamienne na zamówienie.

Opis techniczny

Ø D _s chwytu ABS®	80 mm
pasują do koronki wiertła	46 - 54 mm
Ø korpusu d ₁	44,5 mm
długość całkowita L _{ges}	375 mm
Długość użyteczna L ₁	310 mm
Ø nomin. D	46
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	6×D
chwyt	ABS
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Wiertła z płytkami skrawającymi