



Korpus KOMET®, 6×D, Ø D: 65 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	236652 65
GTIN	4047109095960
Klasa artykułu	24K

Opis

Wykonanie:

- **pewność obróbki do 6×D.**
- **szttywne złącze między elementem podstawowym a koronką wiertła**
- **chwyt ABS.**

Zastosowanie:

Do obróbki jako wiertło obrotowe i nieruchome, w pozycji poziomej, jak i pionowej, we wszystkich materiałach.

wskazówka:

Inne wielkości i części zamienne na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

pasują do koronki wiertła: 65 - 71 mm

Długość użyteczna L_1 : 420 mm

Ø korpusu d_1 : 63,5 mm

długość całkowita L_{ges} : 500 mm

Ø D_s chwytu ABS®: 80 mm

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	500 mm
Długość użyteczna L_1	420 mm
Ø D_s chwytu ABS®	80 mm
Ø korpusu d_1	63,5 mm
pasują do koronki wiertła	65 - 71 mm
Ø nomin. D	65

Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	6×D
chwyt	ABS
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi