



Korpus KOMET®, 6×D, Ø D: 72 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	236652 72
GTIN	4047109095977
Klasa artykułu	24K

Opis

Wykonanie:

- **pewność obróbki do 6×D.**
- **szttywne złącze między elementem podstawowym a koronką wiertła**
- **chwyt ABS.**

Zastosowanie:

Do obróbki jako wiertło obrotowe i nieruchome, w pozycji poziomej, jak i pionowej, we wszystkich materiałach.

wskazówka:

Inne wielkości i części zamienne na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

pasują do koronki wiertła: 72 - 81 mm

Długość użyteczna L_1 : 460 mm

Ø korpusu d_1 : 70,5 mm

długość całkowita L_{ges} : 540 mm

Ø D_s chwytu ABS®: 100 mm

Opis techniczny

pasują do koronki wiertła	72 - 81 mm
Długość użyteczna L_1	460 mm
Ø korpusu d_1	70,5 mm
Ø D_s chwytu ABS®	100 mm
długość całkowita L_{ges}	540 mm
Ø nomin. D	72

Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	6×D
chwyt	ABS
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi