

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/08mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251913 20/08
GTIN	4045197651273
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	MWLNR/L 2020K08
zatrask. kołk.	259049 2
łapki zaciskowej	259038 12
Zestawy śrub, pasująca wymienna płytki skrawająca	259023 2 WN.. 0804..
Wielkość chwytu	20 mm
długość główki L ₁	28 mm
wielk. płytki	8 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
płytki podporowa	259031 41
długość całkowita L	125 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zatrask. kołk. Typ 2	259049 2
Zestawy śrub,10 -elem. Typ 2	259023 2
łapka zaciskowa Typ 12	259038 12
płytki podporowa Typ 41	259031 41
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500