

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 40/08mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251936 40/08
GTIN	4045197651433
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	27 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	WN.. 0804..
wielk. płytki	8 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	50 mm
Zestawy śrub,	259023 3
płytko podporowa	259031 41
kod ISO uchwytu	A40T MWLNR/L08
zatrask. kołk.	259049 5
łapki zaciskowej	259038 12
długość całkowita L	300 mm
wysokość mocowania L_2	38,5 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu D_s	40 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawo
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak

zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

łapka zaciskowa Typ 12	259038 12
Zestawy śrub,10 -elem. Typ 3	259023 3
zatrask. kołk. Typ 5	259049 5
płytki podporowa Typ 41	259031 41
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500