

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/06 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251917 25/06
GTIN	4045197651372
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 25/06 mm kod ISO uchwytu: PWLNR/L 2525M06
pasująca wymienna płytki skrawająca: WN.. 0604..
Szerokość funkcjonalna L₄: 32 mm
długość główki L₁: 16 mm
długość całkowita L: 150 mm
płytki podporowa: 259031 25

Opis techniczny

płytki podporowa	259031 25
Dźwigienka	259015 9
kod ISO uchwytu	PWLNR/L 2525M06
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 3
pasująca wymienna płytki skrawająca	WN.. 0604..
Miejsce połączenia / podziału	25×25 mm
wielk. płytki	6 mm
Wielkość chwytu	25 mm
długość główki L ₁	16 mm
śrubado dźwigni	259018 6
zestawy tulejek sprężystych,	259044 5

długość całkowita L	150 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe,
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

płytki podporowa	259240
Dźwigienka	259030
Wkręt do dźwigienki	259110
zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259420
zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259510
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 2,5 mm	674242 2,5
Wkręt do dźwigienki Typ 6	259018 6
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 5	259044 5
Dźwigienka Typ 9	259015 9
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 3	259047 3
płytki podporowa Typ 25	259031 25