

**Garant****Wytaczaki stalowe, lewe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 25/08 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251937 25/08
GTIN	4045197651440
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 25/08 mm kod ISO uchwytu: A25R MWLNR/L08

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 95 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: WN.. 0804..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 32 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 17 mm

**Opis techniczny**

zatrask. kołk.	259049 3
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	32 mm
płytki podporowa	259031 41
wielk. płytki	8 mm
Miejsce połączenia / podziału	25 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	WN.. 0804..
kod ISO uchwytu	A25R MWLNR/L08
Długość wysięgu $L_1$	100 mm
łapki zaciskowej	259038 12
Zestawy śrub,	259023 3
Przesunięcie osi $L_3$	17 mm
$\varnothing$ chwytu	25 mm

długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	24 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe,
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Zestawy śrub 10 -elem.	259630
zatrzask. kołk.	259610
łapka zaciskowa	259560
płytki podporowa	259580
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
płytki podporowa Typ 41	259031 41
łapka zaciskowa Typ 12	259038 12
zatrzask. kołk. Typ 3	259049 3
Zestawy śrub, 10 -elem. Typ 3	259023 3