

**Garant**
**Wytaczaki stalowe, prawe,  $\emptyset$  chwytu / wielkość płytki: 25/08 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251942 25/08
GTIN	4045197656971
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 25/08 mm kod ISO uchwytu: A25R PWLNR/L08

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 95 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: WN.. 0804..

minimalna  $\emptyset$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 32 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 17 mm

**Opis techniczny**

minimalna $\emptyset$ otworu wstępnego $D_{min.}$	32 mm
płytki podporowa	259031 40
wielk. płytki	8 mm
śrubado dźwigni	259018 8
Miejsce połączenia / podziału	25 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 2
Długość wysięgu $L_1$	100 mm
kod ISO uchwytu	A25R PWLNR/L08
pasująca wymienna płytki skrawająca	WN.. 0804..
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
Dźwigienka	259015 2
Przesunięcie osi $L_3$	17 mm

Ø chwytu	25 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	24 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Wkręt do dźwigienki	259130
Dźwigienka	259000
zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259500
zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259400
płytki podporowa	259579
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
płytki podporowa Typ 40	259031 40
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
Dźwigienka Typ 2	259015 2
Wkręt do dźwigienki Typ 8	259018 8